

ミラステンレスパネルⅡ

■特殊表面処理ステンレスパネル



※仕上げは現物サンプルにてご確認ください。


NO. 4仕上げ／SP2301




※仕上げは現物サンプルにてご確認ください。

ヘアライン仕上げ／SP2305


■ミラステンレスパネル専用ジョイナー



コ型ジョイナー5.5 LSM-27S7.3



H型ジョイナー5.5 LSH-27S7.3



出隅ジョイナー5.5 LSD-27S7.3

コ型:L2730

H型:L2730

出隅:L2730

人・街・未来へ



ミラストレンスパネルⅡの優れた特長

POINT 1 意匠性

四辺縁折り加工で突き合わせ・入り隅もスッカリ。
大判で目地が目立たない美しい仕上がりです。

POINT 2 耐熱性

コンロ前にも安心。熱に強い不燃パネル。
ミラストレンスパネルⅡは国土交通大臣認定不燃材料です。
不燃認定番号 NM-2361-1



キッチンパネルとしてご使用の際は、ガスコンロ等からの離隔距離が150mm以内の場合は
(財)日本ガス機器検査協会の『ガス機器の設置基準及び実務指針』に基づき防火上有効な措
置を講じてください。


POINT 3 清掃性

表面は特殊なアクリルシリコンコート仕上げです。
しつこい油汚れや手垢、指紋もさっと拭き取れます。

●パネル構成

アクリルシリコンコートSUS430 厚み0.35mm


4mm不燃板(ケイ酸カルシウム板)



●抜群の清掃性



拭き取り部分には嫌
な油のギラツキ・ベト
ツキも残らずサラッ
とした吹き上がりです。



※施工は施工要領書通り正しく施工願います。

※コンクリート、モルタル面への直張りは避けてください。

※お手入れは、取扱い説明書をよく読んでからお願いします。

人・街・未来へ



ミラストレンスパネルⅡ 仕様書

■規格

項目	3'×6'板 (SP230●-18)	3'×8'板 (SP230●-24)
寸法	900×1800×4.5	900×2420×4.5
質量	約11kg	約15kg
基材	アクリルシリコンコート・ステンレス板 t0.35 + ケイ酸カルシウム板 t4	

※上記規格は予定なく変更する場合がありますのでご了承願います。

■標準設計価格

■ミラストレンスパネルⅡ

表面仕上	品番	単価	品番	単価
NO.4仕上げ	SP2301-18	27,000円(税別)	SP2301-24	36,000円(税別)
ヘアライン仕上げ	SP2305-18	30,000円(税別)	SP2305-24	39,000円(税別)

※上記金額には梱包送料は含まれておりません。

■副資材

表面仕上	素材	品番	種別	単価
シルバー	アルミ製	LSM-27S7.3	コ型ジョイナー5.5	4,500円(税別)
シルバー	アルミ製	LSH-27S7.3	H型ジョイナー5.5	4,500円(税別)
シルバー	アルミ製	LSD-27S7.3	出隅ジョイナー5.5	4,500円(税別)

※上記金額には梱包送料は含まれておりません。

■その他 施工用推奨副資材等

※ミラストレンスパネルはボンドTM工法にて施工願います。

ボンドTM工法とは↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ (コニシホームページ)

<http://www.bond.co.jp/bond/digitalcatalog/bondtm/> ※施工例2を参照願います。

両面テープ推奨品:TMテープ R-1(コニシ)／接着剤推奨品:MPX-1(コニシ)

※ミラストレンスパネルの表面はアクリルシリコンコートしておりますので、通常のコーキング剤では付かない場合がありますのでご注意願います。

コーキング剤推奨品:ハマタイトSS310(横浜ゴム)※ハマタイトプライマーNO.40をパネル面に必ず塗布してからコーキング剤を打設してください。